



## Juego de mordazas de segmentos 3 piezas Acero, Para tipo de plato: 210



### Datos de pedido

Número de pedido	313435 210
GTIN	2050001929518
Clase de artículo	33T

### Descripción

**Ejecución:**

Ranura **con fresado fino** y dentado **con rectificado de precisión, pavonados**.

**Aplicación:**

Sujeción completa con deformación reducida.

**Material:**

Producto de calidad de 16MnCr5.

**Idóneo para:**

**Platos de sujeción automática** de Schunk, Röhmm y otras marcas con platos de sujeción automática.

**Partes opcionales:**

Tuercas correderas en ranura n.º 313505 – 313605.

**Nota:**

- **Para la adaptación al plato de torno, comparar el dentado, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).**
- **Garras intercambiables de aluminio, a petición.**

### Descripción técnica

Anchura B	140 mm
Anchura de ranura D	17 mm
Longitud L	69,5 mm
Distancia entre agujeros a	35 mm

Para tipo de plato	210 mm
Altura H	60 mm
Distancia entre perforaciones b	22 mm
Tipo de producto	Mordazas de plato de torno de sujeción automática