

**Garant**
**CNMG 120408, Clase: HU7305**


### Datos de pedido

Número de pedido	250140 HU7305
GTIN	4062406095109
Clase de artículo	21G

### Descripción

CNMG 120408 HU7305 Clase: HU7305

Rompevirutas: AM/AG

 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

 Avance  $f$ : 0,1 - 0,8 mm/rev,

 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 400 - 600 m/min

### Descripción técnica

Material de corte	MD
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 4 mm
Aplicación principal	N
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	400 - 600 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Clase	HU7305
Avance $f$	0,1 - 0,8 mm/rev,

Radio angular	0,8 mm
Rompevirutas	AM/AG
Condición de corte	continuo
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	CNGG 120408-AM
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado