

3M Scotch-Brite™

Disco con Cierre por adherencia de material no tejido abrasivo GB-DH, Ø 115 mm, Comparación de granulado: 50**Datos de pedido**

Número de pedido	566902 50
GTIN	50048011644009
Clase de artículo	53M

Descripción**Ejecución:**

Discos abrasivos de material no tejido con Cierre por adherencia y base del tejido cosida para una buena adherencia. Con núcleo de centrado extraíble para un posicionamiento y una adherencia de la muela en el plato de apoyo más precisos (**reducción del nivel de vibración en un 50 % aprox.con el plato abrasivo con Cierre por adherencia n.º 566965**).

Muela **de material no tejido muy agresiva** con elevada estabilidad de cantos. El grano de cerámica (CER) **incorporado posibilita** un mayor grado de eliminación.

Aplicación:

Ideal para **eliminar pequeños cordones de soldadura** y para **trabajos de limpieza y desbarbado más bastos**. Se evita con seguridad el pulido inferior de la superficie.

En lijadoras angulares con plato abrasivo con Cierre por adherencia n.º 566960 o 566965.

Nota:

Muelas abrasivas con cierre por adherencia para desbastado, ver n.º **567705ss**.

Descripción técnica

Grado de finura	extra basta
Ejecución	A coarse super duty

Comparación de granulado	50
Color	azul
Ø de muela	115 mm
Serie	GB-DH
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 115 mm
Quality Dress	GB-DH
Velocidad circunf. máxima	40 m/s
Tipo de producto	Material no tejido de esmerilado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

Accesorios

Plato lijador con cierre por adherenciaRosca M 14 Ø
exterior 115 mm

566960 115

Plato lijador con Cierre por adherencia conCentrado y
rosca M 14 Ø exterior 115 mm

566965 115