

**Mitutoyo****Verificador rápido de espesores, Alcance de medición: 0-12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	438251 0-12
GTIN	4946368727332
Clase de artículo	44A

**Descripción****Ejecución:**

Instrumento muy pequeño y manejable con sistema de medición capacitivo. Superficies de medición de acero templadas, rectificadas y lapeadas.

**Suministro:**

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Calibración: C6

Lectura: 0,01 mm

Límite de error: 0,02 mm

Ø superficie de medición: 5 mm

Alcance del brazo: 20 mm

**Descripción técnica**

Cantidad de pilas contenidas	1
Límite de error	0,02 mm
Alcance del brazo	20 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Lectura	0,01 mm
Capacidad de medición	0 - 12 mm
Ø superficie de medición	5 mm

Suministro de energía	con pilas
Embalaje	Caja estable
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	digital
Embalaje	Caja estable
Calibración	C6
Tipo de producto	Verificador rápido de espesores

### Servicios

Calibración DAkkS Verificador rápido de espesores	011310
Calibración Verificador rápido de espesores	013820
Marcación Rotulación por láser Tipo	018940
Calibración DAkkS Verificador rápido de espesores Capacidad de medición máxima 30	023430 30
Calibración Verificador rápido de espesores Capacidad de medición máxima 200	023420 200

### Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
---	------------