

**Par de guantes 6240 // SKIN, Talla de guante: 11****Datos de pedido**

Número de pedido	094234 11
GTIN	4059904095717
Clase de artículo	09H

Descripción**Ejecución:**

6240 SKIN. Guante ajustado con una gran comodidad y una buena sensibilidad gracias a la **tecnología de punto avanzada 18-Gauge** con un hilo especialmente delgado. Apto también para el manejo de pantallas táctiles.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Talla de guante	11
Protección contra el calor	no disponible
Agarre con aceite	satisfactorio
Forma ajustada	muy satisfactorio
Agarre en mojado	moderado

Exento de DMF	no
Sensibilidad al tacto	muy satisfactorio
Material recubrimiento	PU
Transpirabilidad	muy satisfactorio
exento de silicona	no
Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes multiuso
Contenido	12
Característica de los guantes	Apto para pantalla táctil
EN 388	2111X
Material de base	Nailon
Recubrimiento	PU
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Precisión
Color	negro / azul
Peso	8 g
Tecnología de punto	18G
Aplicación	reutilizable
Tipo de producto	Guantes multiuso