



Par de guantes 6315, Talla de guante: 9



Datos de pedido

Número de pedido	094456 9
GTIN	4059904107007
Clase de artículo	09H

Descripción

Ejecución:

6315. Guante de protección contra cortes con una buena comodidad de uso. Recubrimiento parcial de PU gris para una buena sujeción en entornos de trabajo secos y ligeramente húmedos. No adecuado para la manipulación de piezas aceitosas.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Agarre con aceite	satisfactorio
EN 388 resistencia al desgarre progresivo	4
exento de silicona	no
Exento de DMF	no
Sensibilidad al tacto	muy satisfactorio

EN 388 resistencia al traspaso	3
EN 388 resistencia a la abrasión	4
Material recubrimiento	PU
Talla de guante	9
Forma ajustada	satisfactorio
EN 388 resistencia al corte	3
Protección contra el calor	no disponible
Agarre en mojado	moderado
Transpirabilidad	satisfactorio
Tipo de guante	Guantes multiuso
Categoría de protección	Categoría II
Contenido	10
Tecnología de punto	13G
EN 388	4343C
Material de base	HPPE
Recubrimiento	PU
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Universal
Color	gris
Peso	15 g
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	C
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes