

**Garant****VCGW 160404 FN, MKD, Ejecución de la arista de corte: NL****Datos de pedido**

Número de pedido	265996 NL
GTIN	4062406096250
Clase de artículo	21L

**Descripción****Ejecución:**

**DMC** - Diamante monocristalino, aristas de corte cortadas por láser. Biselado para metales no férricos de viruta larga.

**Aplicación:**

Para el mecanizado de alta precisión con un acabado perfecto.

**Recomendación:**

Para resultados óptimos utilice el sistema GARANT Master eco. Como alternativa se pueden utilizar todos los soportes de apriete y barras de mandrinar adecuados conforme con la ISO.

**Descripción técnica**

Condición de corte	continuo
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MKD
Ejecución de la arista de corte	NL
Profundidad de corte $a_p$	0,01 - 0,2 mm

Clase	MKD
Avance f	0,005 - 0,1 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	150 - 1600 m/min
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	VCGW 160404 FN
Número de cambios/cortes	1
Atributo del nombre de producto	MKD
Posibilidad de reafilado	sí
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado