

**Ansell****Juego de guantes desechables TouchNTuff® 93-250, Talla de guante: 7****Datos de pedido**

Número de pedido	094723 7
GTIN	076490471224
Clase de artículo	04P

**Descripción****Ejecución:**

Juego de guantes desechables **en caja expendedora**. Categoría III. Sin talco.  
TouchNTuff® 93-250. Exento de látex: sin riesgo de una alergia de tipo I. Ansell Grip Technology.  
Homologado para el contacto con alimentos. AQL 1,5 (EN374-2).

**Norma:**

EN 374

**Descripción técnica**

Grosor de pared	0,12 mm
Talla de guante	7
Tiempo de permeación con ciclohexano 99 %	>480 min
Tiempo de permeación con sulfóxido de dimetilo 99 %	<10 min
Tiempo de permeación con etanol 95 %	10-30 min
Tiempo de permeación con isopropanol 99 %	60-120 min
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 50 %	>480 min

Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 50 %	>480 min
Serie	TouchNTuff®
Tipo de guante	Guante desechable
Categoría de protección	Categoría III
Característica de los guantes	Certificación para alimentos
Característica de los guantes	Apto para la piel de personas alérgicas
Característica de los guantes	exento de látex
Característica de los guantes	Exento de silicona
EN 374	Tipo B (JKPT)
Resistencia a sustancias químicas	JKPT
Material	Nitrilo
Clase de protección	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Material de base	Nitril
Recubrimiento	Nitril
Espesor	0,13 mm
Longitud	245 mm
Contenido	100
Peso	3,5 g
Color	gris
Intervalo de aplicación	Precisión
AQL	1,5
Aplicación	desechable
Tipo de producto	Guante desechable