

**Garant****Surtido de llaves de vaso Low Profile, cuadrado 1/4 pulgada 14 piezas,  
Número de piezas: 14****Datos de pedido**

Número de pedido	630355 14
GTIN	4062406096342
Clase de artículo	61A

**Descripción****Ejecución:**

**Piezas de accionamiento / de unión** según **DIN 3122 / 3123**; **insertos para llaves de vaso** según **DIN 3124**. Cuadrados macho / hembra según **DIN 3120**.

Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un **inserto de espuma PUR** resistente al desgaste, con una forma especial.

**Ventaja:**

- **Gracias a la altura de construcción reducida, especialmente apto para situaciones de trabajo en espacios restringidos.**
- **Ahorra hasta un 50 % de espacio en comparación con productos convencionales.**

**Aplicación:**

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 – M8.

**Suministro:**

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 13 uds. tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Carraca: 1 ud. n.º 630357

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

**Descripción técnica**

Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	4-14 mm
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Embalaje	Caja de plástico
Longitud	127 mm
Anchura	85 mm
Altura	47 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

---

## Accesorios

Llave combinada de carraca Tipo LOWPROFILE	630357 LOWPROFILE
--	-------------------