

KERN**Balanza de bolsillo tipo TGC, Intervalo de pesaje máximo: 150g****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 479446 150 |
| GTIN | 4045761217522 |
| Clase de artículo | 47D |

Descripción**Ejecución:**

- **Con función de acumulación de pesajes, botón pulsador de tara.**
- **Programa de ajuste CAL: para una precisión elevada.**

Balanza de bolsillo plana con placa de pesaje grande de acero fino y platillo de tara práctico. Pantalla LCD retroiluminada para la lectura cómoda del valor de pesaje.

Suministro:

Incluye 2 pilas n.º 081560 tam. CR2032.

Descripción técnica

| | |
|--|---------------|
| Cantidad de pilas contenidas | 2 |
| Altura | 18 mm |
| Anchura | 100 mm |
| Intervalo de pesaje máximo | 150 g |
| Lectura | 0,01 g |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 |
| Profundidad | 130 mm |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Peso neto | 0,18 kg |
| Suministro de energía | con pilas |
| Calibración | K2 |
| Tipo de producto | Balanza compacta |

Servicios

| | |
|--|-----------|
| Calibración DAkkSBalanza Intervalo de pesaje máximo 50 | 027710 50 |
| CalibraciónBalanza Intervalo de pesaje máximo 50 kg | 027700 50 |

Accesorios

| | |
|--|---------------|
| Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032 | 081560 CR2032 |
|--|---------------|