

**KERN****Balanza de grúa tipo HFD, Intervalo de pesaje máximo: 6000kg****Datos de pedido**

Número de pedido	479439 6000
GTIN	4045761202771
Clase de artículo	47D

**Descripción****Ejecución:**

Pantalla LED con luz de fondo para la lectura cómoda incluso a gran distancia. Función Data-Hold para detener el valor indicado.

Balanza de grúa resistente, de alta resolución, hasta 12 toneladas. Altura de las cifras 30 mm.

Duración de funcionamiento de la batería aprox. 30 horas.

**Suministro:**

Incluye mando a distancia con 2 pilas n.º 081561 tam. LR3. Balanza, incl batería y adaptador de red.

**Descripción técnica**

Carcasa altura	129 mm
Límite de error del valor máximo	0,2 %
Temperaturas de funcionamiento	-10 - 40 °C
Peso neto	15 kg
Cantidad de pilas contenidas	2

Lectura	500 g
Calibración	Precio a petición
Carcasa anchura	194 mm
Longitud total	477 mm
Carcasa profundidad	145 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR3
Lectura del intervalo de pesaje superior	2000 g
Lectura del intervalo de pesaje medio	1000 g
Suministro de energía	con pilas
Tipo de producto	Balanza colgante/de grúa

## Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081561 LR3
--	------------