

KERN**Balanza de bolsillo tipo TGC, Intervalo de pesaje máximo: 1000g****Datos de pedido**

Número de pedido	479446 1000
GTIN	4045761214255
Clase de artículo	47D

Descripción**Ejecución:**

- **Con función de acumulación de pesajes, botón pulsador de tara.**
- **Programa de ajuste CAL: para una precisión elevada.**

Balanza de bolsillo plana con placa de pesaje grande de acero fino y platillo de tara práctico. Pantalla LCD retroiluminada para la lectura cómoda del valor de pesaje.

Suministro:

Incluye 2 pilas n.º 081560 tam. CR2032.

Descripción técnica

N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Intervalo de pesaje máximo	1000 g
Anchura	100 mm
Profundidad	130 mm
Cantidad de pilas contenidas	2
Altura	18 mm
Lectura	1 g

Peso neto	0,18 kg
Suministro de energía	con pilas
Calibración	K2
Tipo de producto	Balanza compacta

Servicios

Calibración DAkkSBalanza Intervalo de pesaje máximo 50	027710 50
CalibraciónBalanza Intervalo de pesaje máximo 50 kg	027700 50

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
--	---------------