

KERN**Balanza de grúa tipo HFD, Intervalo de pesaje máximo: 3000kg****Datos de pedido**

Número de pedido	479439 3000
GTIN	4045761202764
Clase de artículo	47D

Descripción**Ejecución:**

Pantalla LED con luz de fondo para la lectura cómoda incluso a gran distancia. Función Data-Hold para detener el valor indicado.

Balanza de grúa resistente, de alta resolución, hasta 12 toneladas. Altura de las cifras 30 mm.

Duración de funcionamiento de la batería aprox. 30 horas.

Suministro:

Incluye mando a distancia con 2 pilas n.º 081561 tam. LR3. Balanza, incl batería y adaptador de red.

Descripción técnica

Peso neto	10 kg
Temperaturas de funcionamiento	-10 - 40 °C
Lectura	200 g
Longitud total	421 mm
Calibración	Precio a petición

Carcasa anchura	194 mm
Carcasa altura	129 mm
Cantidad de pilas contenidas	2
Límite de error del valor máximo	0,2 %
Carcasa profundidad	145 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR3
Lectura del intervalo de pesaje superior	1000 g
Lectura del intervalo de pesaje medio	500 g
Suministro de energía	con pilas
Tipo de producto	Balanza colgante/de grúa

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081561 LR3
--	------------