

Garant**Fresa de avance elevado Hi5, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 63/5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	213110 63/5
GTIN	4045197718495
Clase de artículo	210

Descripción**Descripción:**

Fresa de avance elevado de alta potencia y de corte suave.
Con una suavidad de marcha especial gracias a un paso de dientes irregular.
También se puede utilizar para semiacabados.
Eficiencia de costes gracias a la plaquita de 5 filos.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,7** con varilla n.º **674252 tam. 20IP**.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	POMX 10T5..
Longitud total L_{tot}	50 mm
Ø de corte D_c	63 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max}$	2,2 mm

Ø D ₃	43,6 mm
Ø de perforación de asiento	27 mm
Número de filos Z	5
Serie	Hi5
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Ejecuciones de mangos	con taladro
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de planear

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219889
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,7 Nm	211750 5,7