



Destornillador delgado para Torx®, Classic, completamente aislado, Perfil Torx®: TX10



Datos de pedido

Número de pedido	625753 TX10
GTIN	7610733278312
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Mango rígido con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel, agarre firme y un núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. **Varilla** de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Mango y varilla **completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Ø de la varilla reducido con aislante protector integrado para elementos de atornillado y de muelle profundos (Ø de varilla = Ø del aislante en la zona delantera de la varilla).

Descripción técnica

Perfil Torx®	TX10
Longitud total	165 mm
Longitud de cuchilla cortante	70 mm
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Serie	Classic VDE
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Material cuchilla	Aleación especial PB Swiss Tools
Tipo de producto	Destornilladores