

Garant**Fresa de avance elevado Hi5, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 52/4mm**

Datos de pedido

Número de pedido	213110 52/4
GTIN	4045197718488
Clase de artículo	210

Descripción

Descripción:

Fresa de avance elevado de alta potencia y de corte suave.
Con una suavidad de marcha especial gracias a un paso de dientes irregular.
También se puede utilizar para semiacabados.
Eficiencia de costes gracias a la plaquita de 5 filos.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,7** con varilla n.º **674252 tam. 20IP**.

Descripción técnica

Ø de corte D_c	52 mm
Longitud total L_{tot}	40 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Plaquita de corte adecuada	POMX 10T5..
Ø de perforación de asiento	22 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max.}$	2,2 mm

Ø D ₃	32,6 mm
Número de filos Z	4
Serie	Hi5
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Ejecuciones de mangos	con taladro
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de planear

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,7 Nm	211750 5,7
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219889
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP