

Garant**Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, Cantidad de herramientas: 32****Datos de pedido**

Número de pedido	953857 32
GTIN	4062406097257
Clase de artículo	91A

Descripción**Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953857: 1 ud.

Carraca GARANT conmutable n.º 640025 tam. 1/2: 1 ud.

Prolongación GARANT n.º 641029 tam. 75; 125; 250: 1 ud. cada

Mango transversal GARANT n.º 641329 tam. 295: 1 ud.

Articulación cardán GARANT n.º 641629 tam. 1/2: 1 ud.

Vaso de seis caras GARANT n.º 642229 tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32, 34: 1 ud. cada

Vaso de punta de 6 caras GARANT n.º 643229 tam. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 ud. cada

Descripción técnica

Anchura	250 mm
Anchura en G	10
Peso	4,26 kg
Cantidad de herramientas	32
Profundidad en G	24

Profundidad	600 mm
Ejecución	con llave de vaso
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	10×24
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Altura frontal más pequeña adecuada del cajón	100 mm
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Mango transversal, 1/2 pulgada Longitud total 295 mm	641329 295
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 7 mm	643229 7
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 32 mm	642229 32
Carraca conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor Tipo 1/2	640025 1/2
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 4 mm	643229 4
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 21 mm	642229 21
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 130 mm	641029 130
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 255 mm	641029 255
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 24 mm	642229 24
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 953857	952001 953857
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 8 mm	643229 8
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 5 mm	643229 5
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 10 mm	643229 10
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 17 mm	642229 17
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 22 mm	642229 22
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 16 mm	642229 16
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 19 mm	642229 19
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 10 mm	642229 10

Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 13 mm	642229 13
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 30 mm	642229 30
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 11 mm	642229 11
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 6 mm	643229 6
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 14 mm	643229 14
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 34 mm	642229 34
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 27 mm	642229 27
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 8 mm	642229 8
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 75 mm	641029 75
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 18 mm	642229 18
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 12 mm	642229 12
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 12 mm	643229 12
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 15 mm	642229 15
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 14 mm	642229 14
Articulación cardán, 1/2 pulgada Tipo 1/2	641629 1/2