


**Garant****Surtido de alicates, Cantidad de herramientas: 5****Datos de pedido**

Número de pedido	954231 5
GTIN	4062406097271
Clase de artículo	91A

**Descripción****Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

**Suministro:**

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954231: 1 ud.

Alicate universal GARANT n.º 700940 tam. 180: 1 ud.

Alicate regulable GARANT n.º 706001 tam. 250: 1 ud.

Alicate de boca redonda plana, GARANT n.º 713040 tam. 200: 1 ud.

Alicate de boca redonda plana, acodado GARANT n.º 713440 tam. 200: 1 ud.

Alicate de corte lateral GARANT n.º 724840 tam. 160: 1 ud.

**Descripción técnica**

Profundidad	600 mm
Anchura en G	8
Profundidad en G	24
Anchura	200 mm
Cantidad de herramientas	5
Peso	1,554 kg
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm

Grado de llenado de un cajón en G	8x24
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

## Accesorios

Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 954231	952001 954231
Alicates regulables con ajuste preciso de muescas, negro Longitud total 250 mm	706000 250
Alicates regulables con ajuste preciso de muescas, negro Longitud total 250 mm	706001 250
Alicates de boca redonda plana recta, cromados, con cubiertas en los mangos Longitud total 200 mm	713040 200
Alicates de corte lateral cromados, con cubiertas en mangos Longitud total 160 mm	724840 160
Alicates boca redonda plana acodados, cromados, con cubiertas en los mangos Longitud total 200 mm	713440 200
Alicates universales, cromados, con cubiertas de 2 componentes en los mangos Longitud total 180 mm	700940 180