

Garant**Juego de puertas batientes, Profundidad útil 950 mm, Adecuado para altura estantería: 2000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	993331 2000
GTIN	4062406097943
Clase de artículo	91W

Descripción**Ejecución:**

Las puertas batientes están reforzadas por la parte interior y se cierran por medio de un tirador deslizante con **cerradura de pasador cilíndrico**. Posibilidad de readaptación fácil a otros sistemas de cerradura GARANT. Los módulos de estantería tras las puertas batientes se pueden equipar con estantes extraíbles. El ángulo de apertura de puerta de 180° permite la extracción libre de los estantes.

Lacado:

Bastidor gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo**.

Descripción técnica

Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Frontales puerta	puerta batiente de chapa maciza
Adecuado para altura estantería	2000 mm
Altura	2000 mm

Intervalo de empleo	Estantería para cargas pesadas
Grosor material	1,5 mm
Ángulo de apertura de la puerta	180 grados
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	Profundidad útil 950 mm
Anchura	1420 mm
Profundidad	80 mm
Adecuado para anchura útil estantería	1320 mm
Tipo de producto	Puerta batiente