

Garant**Estante extraíble para estantería, Profundidad útil 950 mm, Longitud de extensión estante: 70%****Datos de pedido**

Número de pedido	993111 70
GTIN	4062406097707
Clase de artículo	91W

Descripción**Ejecución:**

Estante extraíble **con banda contra caída por rodadura en 3 lados** (35 mm de altura) y práctico **tirador deslizable**. Posibilidad de montaje a intervalos de 50 mm. El estante extraíble se puede montar también detrás de un juego de puertas batientes. **Bloqueo de extensión individual** por entrada del estante extraíble en el riel guía. **Además se produce un bloqueo lateral** por pernos en los rieles guía. Este bloqueo actúa en estado introducido. El bloqueo se libera al tirar de un asa bajo el tirador deslizable (manejo monomanual). En estado completamente extendido, el estante extraíble se bloquea de nuevo en los rieles guía (doble bloqueo). Es posible la carga con grúa en estado extendido, porque el estante extraíble está bloqueado. **Capacidad de carga 1000 kg** con la carga uniformemente distribuida. Los estantes extraíbles se entregan con etiquetas de capacidad de carga.

Lacado:

Antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo**.

Nota:

La bandeja portaobjetos de haya multiplex n.º 993170 se puede insertar en el estante extraíble.

Descripción técnica

Capacidad de carga estante extraíble	1000 kg
Altura de montaje estante extraíble	300 mm

Longitud de extensión estante	70 %
Intervalo de empleo	Estantería para cargas pesadas
Grosor material	1,5 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	1000 kg
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	Profundidad útil 950 mm
Altura	300 mm
Anchura	1320 mm
Profundidad	900 mm
Altura útil	35 mm
Anchura útil	1240 mm
Profundidad útil	800 mm
para anchura útil del módulo de estante	1320 mm
Tipo de producto	Estante extraíble