

Garant**Carro de bucles, Tipo: 12****Datos de pedido**

Número de pedido	918601 12
GTIN	4062406098070
Clase de artículo	91P

Descripción**Ejecución:**

Bastidor y superestructura de tubo de acero cuadrado con estante de chapa de acero. Ranuras de enganche en el bastidor en el lado delantero y posterior (intervalo de 50 mm) para alojar estantes, relés multifunción, etc. con el tamaño de 1000 mm. **Manguitos con rosca interior** en la parte interior del bastidor para el montaje de chapas perforadas. **4 ruedas orientables** (2 con freno de bloqueo, Ø **125 mm**) con cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos y un tirador deslizante grande con recubrimiento de Haptoprene® 2K proporcionan un manejo seguro.

Aplicación:

Posibilidad de equipamiento con estantes de almacenamiento, regletas para recipientes, soportes para planos, regletas Multifix, travesaños y paredes perforadas del tam. 1000.

Suministro:

1× 918590 tam. 1700 carros para material,
1× 918603 tam. 950 travesaños,
6× 918604 tam. 75 ganchos adicionales 75 mm,
6× 918604 tam. 150 ganchos adicionales 150 mm.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Peso	40 kg
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Anchura	1100 mm
Retícula enganche	50 mm
Material rodillos	Cubierta de poliuretano que no deja marca
Capacidad de carga máxima	200 kg
Ø rueda	125 mm
Anchura sin mango	1000 mm
Profundidad	700 mm
Anchura útil	920 mm
Tipo	1700/12
Número de ruedas orientables sin freno de bloqueo	2
Altura útil	1370 mm
Altura	1700 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Regulación de la altura en el intervalo	50 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Carro de bucles

Accesorios

Tirador deslizante Color BLACK	920135 BLACK
Ganchos adicionales Longitud útil 150 mm	918604 150
rueda orientable Tipo 1	920137 1
Travesaño Adecuado para anchura útil 920 mm	918603 920
Tirador deslizante Color BLUE	920135 BLUE

rueda orientable Tipo 2	920137 2
Ganchos adicionales Longitud útil 75 mm	918604 75