

Garant**Carro de almacenamiento, Cantidad de cajas transparentes: 55****Datos de pedido**

Número de pedido	918610 55
GTIN	4062406098117
Clase de artículo	91P

Descripción**Ejecución:**

Bastidor de tubo de acero cuadrangular 60 × 40 × 2 mm. Superestructura de chapa de acero con una bandeja de plástico ABS negro. **4 ruedas orientables** (2 con freno de establecimiento, Ø **de 125 mm**) con cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos y 2 tiradores deslizantes de Haptoprene® proporcionan un buen apoyo y un manejo seguro en el sector en taller. **Cajas transparentes** en 4 tamaños, de **plástico ABS** transparente, para un almacenamiento sin polvo. El material almacenado se extrae volcando la caja transparente. Para fines de montaje, las cajas se pueden vaciar y apilar una encima de otra.

Aplicación:

Para el almacenamiento / provisión de carga a granel y piezas pequeñas.

Colocación:

Cajas transparentes para parte delantera: 18 uds. 80 × 63 × 70 mm;

15 uds. 100 × 97 × 108 mm;

3 uds. 175 × 140 × 160 mm

Cajas transparentes para parte trasera: 16 uds. 128 × 128 × 133 mm;

3 uds. 175 × 140 × 160 mm

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Anchura	880 mm
Profundidad	600 mm
Capacidad de carga máxima	250 kg
Material rodillos	Cubierta de poliuretano que no deja marca
Anchura sin mango	680 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Peso	67 kg
Altura	1310 mm
Número de ruedas orientables sin freno de bloqueo	2
Ø rueda	125 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1,5 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Carro de almacenamiento

Accesorios

Tirador deslizante Color BLACK	920135 BLACK
rueda orientable Tipo 1	920137 1
rueda orientable Tipo 2	920137 2
Tirador deslizante Color BLUE	920135 BLUE