

FLUKE.

Multímetro con cámara termográfica, Tipo: 279FC**Datos de pedido**

Número de pedido	473325 279FC
GTIN	
Clase de artículo	47H

Descripción**Ejecución:**

Multímetro digital, completamente equipado **con cámara termográfica integrada. Los problemas eléctricos se puede reconocer de forma rápida y segura, y se ahorra mucho tiempo en mediciones y validaciones. Fluke Connect** conecta su instrumento de medición vía Bluetooth con su smartphone. Transmisión y almacenamiento de mediciones e imágenes. Representación de tendencias y supervisión de procesos. Elaboración y envío de informes por correo electrónico. Pantalla en color LCD de 3,5 pulgadas para una mejor lectura.

Norma:**IEC 61010; EN 61326-1****Suministro:**

Incluye pinza de corriente alterna, cables de medición, batería de iones de litio y cargador.

Descripción técnica

Interfaz	Interfaz Bluetooth
Capacidad	1 nF – 10 mF
Tensión alterna CA	0,1 mV – 1000 V

Comprobación de diodos	sí
Frecuencia	0,01 Hz – 999 kHz
Procedimiento de medición	TRUE RMS
Tamaño detector	80×60 px
Calibración	Precio a petición
Sensibilidad térmica	≤0,2 K
Campo visual	36×27 mm
Información visualizada	6000
Comprobación de continuidad	sí
Categoría de sobretensión	CAT III 1000 V
Categoría de sobretensión	CAT IV 600 V
Resistencia	0,1 Ω – 50 MΩ
Tensión continua CC	0,1 mV – 1000 V
Temperatura	-20 - 200 °C
Corriente alterna CA	0,1 mA – 2500 A
Precisión básica	0,09 %
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	1
Suministro de energía	Con batería
Tipo de producto	Multímetros