



## Sensor de temperatura tipo K, Tipo: MF



### Datos de pedido

Número de pedido	474120 MF
GTIN	4029547004414
Clase de artículo	47B

### Descripción

#### Ejecución:

Sensor de temperatura **con imán** para mediciones en superficies metálicas. Autoadhesivo. Fuerza de adhesión 10 N.

#### Nota:

Otros sensores de temperatura a petición.

### Descripción técnica

Tipo de palpador	Sensor magnético
Tiempo de respuesta $t_{99}$	3 s
Capacidad de medición	-50 – 400 °C
Límite de error	Clase 2
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Calibración	I7

Tipo de producto

Sensor de temperatura

**Servicios**

Calibración Sensor de temperatura con / sin indicador Tipo A

027520 A

Calibración DAkkS Sensor de temperatura con / sin pantalla de visualización Tipo A

027540 A