

Garant**Plaquita de ranurado neutro, HB9035, Ancho de tronzado w: 3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	275000 3
GTIN	4062406098315
Clase de artículo	21H

Descripción**Ejecución:**

Con flancos rectificadas.

Aplicación:

Para Ø de escotadura pequeños en combinación con soportes para plaquitas n.º 274010–274026.

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.º 274010–274026. Barra de mandrinar n.º 274170 – 274171.

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	3 mm
Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,08 mm/rev,
Radio angular	0,2 mm
Recubrimiento	TiCN
Material de corte	MD
Condición de corte	continuo
Clase	HB9035

Número de cambios/cortes	1
Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	140 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	100 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	50 m/min	P
GG(G)	adecuado con restricciones	80 m/min	K
continuo	adecuado		
irregular	adecuado		
interrumpido	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		