

Garant GRIDLINE

Armario auxiliar con puertas batientes con reborde contra caída por rodadura, 26×20G, Altura: 1025mm**Datos de pedido**

Número de pedido	932110 1025
GTIN	4062406098292
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Armario auxiliar para herramientas en 30×28G. Con puertas batientes y cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

Con reborde contra caída por rodadura en 3 lados y estera de goma acanalada.

Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajón gris claro RAL 7035, frontales de los cajones y puerta antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera y estante extraíble no configurables, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Cajones adecuados 26×20G.

Descripción técnica

Anchura	750 mm
Profundidad	700 mm
Altura	1025 mm

Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Peso	65 kg
Altura útil	850 mm
Grosor material	1,2 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	26x20G
Tipo de producto	Armario auxiliar para máquinas

Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo HU12	914226 HU12
Placa de cubierta de chapa de acero con reborde contra caída por rodadura en 3 lados Medida en G 30X28	951970 30X28
Estera portaobjetos de goma ranurada Medida en G 30X28	951975 30X28