

Garant GRIDLINE

Armario auxiliar con puertas batientes con reborde contra caída por rodadura, con cajones y estantes extraíbles, 26×20G, Altura: 1025mm**Datos de pedido**

Número de pedido	932115 1025
GTIN	4062406098308
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Armario auxiliar para herramientas en 30×28G. Con puertas batientes y cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

Con reborde contra caída por rodadura en 3 lados y estera de goma acanalada.

Equipado con 2 cajones de extensión total 26×20G con una capacidad de carga de 75 kg. **2 × estantes extraíbles** con una capacidad de carga de 75 kg.

Colocación:

Altura frontal de cajones en mm: 75,75

Número de estantes extraíbles: 2

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajón gris claro RAL 7035, frontales de los cajones y puerta antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera y estante extraíble no configurables, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Cajones adecuados 26×20G.

Descripción técnica

Altura útil	850 mm
Cajón profundidad útil	500 mm
Profundidad	700 mm
Cajón profundidad útil en G	20
Cajón anchura útil en G	26
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Cajones superficie útil en G	26×20
Anchura	750 mm
Peso	121 kg
Cajón anchura útil	650 mm
Altura	1025 mm
Grosor material	1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	26×20G
Tipo de producto	Armario auxiliar para máquinas

Accesorios

Cajón,75 kg Altura frontal de cajón 75 mm	930633 75
Estante extraíble75 kg Altura de montaje 75 mm	930654 75
Tirador deslizante para GridLine Tipo HU12	914226 HU12

Placa de cubierta de chapa de acero con reborde contra caída por rodadura en 3 lados Medida en G 30X28

951970 30X28

Estera portaobjetos de goma ranurada Medida en G 30X28

951975 30X28