

Garant GRIDLINE

Armario auxiliar con puertas correderas con reborde contra caída por rodadura, 26×20G, Altura: 1025mm



Datos de pedido

Número de pedido	932130 1025
GTIN	4062406098612
Clase de artículo	9GK

Descripción

Ejecución:

Armario auxiliar para herramientas en 60×28G. Con puertas correderas y cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. Asiento para cajones de 26×20G y posibilidad de estantes extraíbles de 26×20G en intervalos de 25 mm a ambos lados. **Sin seguro de extracción individual.** Con reborde contra caída por rodadura en 3 lados y estera de goma acanalada.

Partes opcionales:

Consultar en los n.º 930633 y 930635 los cajones adecuados, y en los n.º 930654 y 930656 los estantes extraíbles adecuados.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas correderas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

La base n.º 958080 – 958086 NO es adecuada.

Descripción técnica

Altura	1025 mm
Cajones superficie útil en G	26×20
Altura útil	875 mm

Peso	128 kg
Profundidad	700 mm
Profundidad en G	28
Anchura	1500 mm
Anchura en G	60
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Grosor material	1,2 mm
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	26x20G
Tipo de producto	Armario auxiliar para máquinas

Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo HU12	914226 HU12
Placa de cubierta de chapa de acero con reborde contra caída por rodadura en 3 lados Medida en G 60X28	951970 60X28
Estera portaobjetos de goma ranurada Medida en G 60X28	951975 60X28