

Garant

**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa:
0810/07mm**


Datos de pedido

Número de pedido	260340 0810/07
GTIN	4062406098902
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	7 mm
Longitud de sujeción L ₂	9 mm
Anchura de cuello L ₄	8,4 mm
Desplazamiento central L ₃	6,4 mm
Código ISO Soporte	A0810H SDQCR/L07
Longitud total L	100 mm
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Longitud de la cabeza L ₁	22,4 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	12,5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Profundidad útil T	3 mm
Ø de mango D _s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500