

**Garant****Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa:  
1012/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260340 1012/07
GTIN	4062406099114
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Código ISO Soporte	A1012K SDQCR/L07
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$	15,5 mm
Longitud de la cabeza $L_1$	27,5 mm
Anchura de cuello $L_4$	10,7 mm
Desplazamiento central $L_3$	9 mm
Longitud de sujeción $L_2$	11 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Ángulo de ajuste $\kappa$	107,5 grados
Tamaño de placa	7 mm
Longitud total L	125 mm
Profundidad útil T	4 mm
Ø de mango $D_s$	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3xD

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500