

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa:
1216/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260340 1216/07
GTIN	4062406099121
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	39,5 mm
Código ISO Soporte	A1216M SDQCR/L07
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Ø perforación previa mínima D _{min.}	19,5 mm
Desplazamiento central L ₃	11 mm
Anchura de cuello L ₄	12 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Longitud total L	150 mm
Tamaño de placa	7 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Longitud de sujeción L ₂	15 mm
Profundidad útil T	5 mm
Ø de mango D _s	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500