

**Garant****Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa:  
0810/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260341 0810/07
GTIN	4062406099138
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	9 mm
Longitud total L	100 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	22,4 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Anchura de cuello L <sub>4</sub>	8,4 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Código ISO Soporte	A0810H SDQCR/L07
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	6,4 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	12,5 mm
Tamaño de placa	7 mm
Profundidad útil T	3 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500