

Garant
**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa:
1216/07mm**


Datos de pedido

| | |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido | 260341 1216/07 |
| GTIN | 4062406099152 |
| Clase de artículo | 21T |

Descripción técnica

| | |
|---|------------------|
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 7 |
| Tamaño de placa | 7 mm |
| Longitud total L | 150 mm |
| Desplazamiento central L ₃ | 11 mm |
| Código ISO Soporte | A1216M SDQCR/L07 |
| Anchura de cuello L ₄ | 12 mm |
| Plaquita de corte adecuada | DC.. 0702.. |
| Ø perforación previa mínima D _{min.} | 19,5 mm |
| Longitud de sujeción L ₂ | 15 mm |
| Longitud de la cabeza L ₁ | 39,5 mm |
| Ángulo de ajuste κ | 107,5 grados |
| Profundidad útil T | 5 mm |
| Ø de mango D _s | 16 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo de boca | izquierda |
| Profundidad de giro interior hasta | 3×D |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Refrigeración interior | sí |
| Aplicación | Cilindrado interior |
| Tipo de producto | Barra de mandrinar |

Accesorios

| | |
|---|------------|
| Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm | 659957 500 |