

SWISS TOOLS

**Soporte de torneado de apriete izquierda, HSK-T, Ø de mango / tamaño de plaquita: 63/12HPmm****Datos de pedido**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido  | 320016 63/12HP |
| GTIN              | 2050001772978  |
| Clase de artículo | 36D            |

**Descripción****Nota:**

¡La **boquilla HP** n.º 320001 debe pedirse por separado! Las piezas de repuesto n.º 320610 – 320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.

Perno de sujeción PSC a petición.

**Descripción técnica**

|   |             |
|---|-------------|
| Tamaño de placa                                 | 12          |
| Plaquita de corte adecuada                      | CN.. 1204.. |
| Pieza de repuesto                               | P01         |
| Longitud de voladizo medida A                   | 70 mm       |
| Ø perforación previa mínimo D <sub>1</sub> mín. | 80 mm       |
| Distancia entre puntas eje f                    | 45 mm       |
| Ø de mango                                      | 63 mm       |
| Adaptador                                       | HSK-T       |
| Tipo de boca                                    | izquierda   |

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Norma asiento          | ISO 12164-3                    |
| Refrigeración interior | sí                             |
| Tipo de mango          | Cono de mango hueco            |
| Tipo de producto       | Soporte de torneado de apriete |

## Accesorios

|  |            |
|--|------------|
| Perno de tubo n.º 7 Tipo P05                               | 320618 P05 |
| Pieza intercalada n.º 1 Tipo P04                           | 320610 P04 |
| Pieza intercalada n.º 1 Tipo P02                           | 320610 P02 |
| Anillo de boquilla n.º 5 Tipo D07                          | 320613 D07 |
| Pieza intercalada n.º 1 Tipo P06                           | 320610 P06 |
| Brida de sujeción n.º 6 Tipo D07                           | 320614 D07 |
| Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P01                          | 320611 P01 |
| Perno de tubo n.º 7 Tipo P02                               | 320618 P02 |
| Palanca acodada n.º 4 Tipo P02                             | 320612 P02 |
| Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P05                          | 320611 P05 |
| Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P02                          | 320611 P02 |
| Palanca acodada n.º 4 Tipo P04                             | 320612 P04 |
| Palanca acodada n.º 4 Tipo P06                             | 320612 P06 |
| Boquilla de refrigeración de alto rendimiento (HP) Tipo 63 | 320001 63  |
| Perno de tubo n.º 7 Tipo P01                               | 320618 P01 |
| Pieza intercalada n.º 1 Tipo P01                           | 320610 P01 |
| Pieza intercalada n.º 1 Tipo P05                           | 320610 P05 |
| Tornillo de amarre n.º 3 Tipo D07                          | 320611 D07 |
| Palanca acodada n.º 4 Tipo P05                             | 320612 P05 |
| Palanca acodada n.º 4 Tipo P01                             | 320612 P01 |
| Perno de tubo n.º 7 Tipo P04                               | 320618 P04 |
| Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P06                          | 320611 P06 |

Perno de tubo n.º 7 Tipo P06

320618 P06