

**Garant****Soporte ranurador para dispositivos ranuradores Mango EWS + Benz, a partir de anchura de ranura m: 2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	290351 2
GTIN	4062406099480
Clase de artículo	29K

**Descripción****Atención:**

Utilizar siempre  $\varnothing$  de taladrado previo mínimo correspondiente a la anchura de ranura (p. ej. para anchura de ranura 14 mm =  $\varnothing$  de taladrado previo mín. 38,22 mm.)

**Nota:**

- Cada tamaño de soporte es adecuado para una anchura de ranura determinada. En estos casos, emplear siempre a ser posible la combinación óptima de soporte e inserto de corte (tamaño idéntico) para una estabilidad máxima.
- En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391– 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.
- En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.

**Descripción técnica**

$\varnothing$ perforación previa mínima $D_{\min}$	7,03 mm
Longitud útil $L_1$	25 mm
Tornillo	290399 1
Adecuado para anchura de ranura m	2 mm
Desplazamiento central $L_3$	3,65 mm
$\varnothing$ de mango	16 mm

Soporte para plaquitas $\varnothing D_1$	6,5 mm
Refrigeración interior	no
Longitud del mango $L_s$	30 mm
Mango	EWS + Benz
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles