

Garant

Soporte ranurador para dispositivos ranuradores Mango WTO, a partir de anchura de ranura m: 5mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	290352 5
GTIN	4062406099589
Clase de artículo	29K

Descripción**Atención:**

Utilizar siempre \varnothing de taladrado previo mínimo correspondiente a la anchura de ranura (p. ej. para anchura de ranura 14 mm = \varnothing de taladrado previo mín. 38,22 mm.)

Nota:

- **Cada tamaño de soporte es adecuado para una anchura de ranura determinada. En estos casos, emplear siempre a ser posible la combinación óptima de soporte e inserto de corte (tamaño idéntico) para una estabilidad máxima.**
- **En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391– 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.**
- **En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.**

Descripción técnica

Desplazamiento central L_3	6,35 mm
Adecuado para anchura de ranura m	5 mm
Longitud útil L_1	37 mm

Ø de mango	16 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	12,82 mm
Tornillo	290399 1
Soporte para plaquitas Ø D_1	12 mm
Refrigeración interior	no
Longitud del mango L_s	6 mm
Mango	WTO
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles