

Garant**Soporte ranurador para dispositivos ranuradores Mango EWS + Benz, a partir de anchura de ranura m: 3mm**

Datos de pedido

Número de pedido	290351 3
GTIN	4062406099497
Clase de artículo	29K

Descripción

Atención:

Utilizar siempre \varnothing de taladrado previo mínimo correspondiente a la anchura de ranura (p. ej. para anchura de ranura 14 mm = \varnothing de taladrado previo mín. 38,22 mm.)

Nota:

- Cada tamaño de soporte es adecuado para una anchura de ranura determinada. En estos casos, emplear siempre a ser posible la combinación óptima de soporte e inserto de corte (tamaño idéntico) para una estabilidad máxima.
- En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391– 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.
- En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.

Descripción técnica

Adecuado para anchura de ranura m	3 mm
Tornillo	290399 1
Desplazamiento central L ₃	4,2 mm
Longitud útil L ₁	28 mm
\varnothing perforación previa mínima D _{min.}	8,36 mm
\varnothing de mango	16 mm

Soporte para plaquitas $\varnothing D_1$	7,8 mm
Refrigeración interior	no
Longitud del mango L_s	30 mm
Mango	EWS + Benz
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles