

**Garant**

**Soporte ranurador para dispositivos ranuradores Mango WTO, a partir de anchura de ranura m: 3mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	290352 3
GTIN	4062406099565
Clase de artículo	29K

**Descripción****Atención:**

Utilizar siempre  $\varnothing$  de taladrado previo mínimo correspondiente a la anchura de ranura (p. ej. para anchura de ranura 14 mm =  $\varnothing$  de taladrado previo mín. 38,22 mm.)

**Nota:**

- Cada tamaño de soporte es adecuado para una anchura de ranura determinada. En estos casos, emplear siempre a ser posible la combinación óptima de soporte e inserto de corte (tamaño idéntico) para una estabilidad máxima.
- En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391– 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.
- En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.

**Descripción técnica**

$\varnothing$ perforación previa mínima $D_{\min}$ .	8,36 mm
Adecuado para anchura de ranura m	3 mm
Longitud útil $L_1$	28 mm

Tornillo	290399 1
Ø de mango	16 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	4,2 mm
Soporte para plaquitas Ø D <sub>1</sub>	7,8 mm
Refrigeración interior	no
Longitud del mango L <sub>s</sub>	6 mm
Mango	WTO
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles