

**Garant**

**Soporte ranurador para dispositivos ranuradores Mango WTO, a partir de anchura de ranura m: 2mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	290352 2
GTIN	4062406099558
Clase de artículo	29K

**Descripción****Atención:**

Utilizar siempre  $\varnothing$  de taladrado previo mínimo correspondiente a la anchura de ranura (p. ej. para anchura de ranura 14 mm =  $\varnothing$  de taladrado previo mín. 38,22 mm.)

**Nota:**

- Cada tamaño de soporte es adecuado para una anchura de ranura determinada. En estos casos, emplear siempre a ser posible la combinación óptima de soporte e inserto de corte (tamaño idéntico) para una estabilidad máxima.
- En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391– 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.
- En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.

**Descripción técnica**

Desplazamiento central L <sub>3</sub>	3,65 mm
Tornillo	290399 1
$\varnothing$ perforación previa mínima D <sub>mín.</sub>	7,03 mm

Adecuado para anchura de ranura m	2 mm
Ø de mango	16 mm
Longitud útil L <sub>1</sub>	25 mm
Soporte para plaquitas Ø D <sub>1</sub>	6,5 mm
Refrigeración interior	no
Longitud del mango L <sub>s</sub>	6 mm
Mango	WTO
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles