

Garant**Soporte ranurador para dispositivos ranuradores Mango EWS + Benz, a partir de anchura de ranura m: 8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	290351 8
GTIN	4062406099534
Clase de artículo	29K

Descripción**Atención:**

Utilizar siempre \varnothing de taladrado previo mínimo correspondiente a la anchura de ranura (p. ej. para anchura de ranura 14 mm = \varnothing de taladrado previo mín. 38,22 mm.)

Nota:

- Cada tamaño de soporte es adecuado para una anchura de ranura determinada. En estos casos, emplear siempre a ser posible la combinación óptima de soporte e inserto de corte (tamaño idéntico) para una estabilidad máxima.
- En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391– 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.
- En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.

Descripción técnica

\varnothing de mango	16 mm
\varnothing perforación previa mínima $D_{\min.}$	21,7 mm
Longitud útil L_1	37 mm
Desplazamiento central L_3	11 mm
Tornillo	290399 2
Adecuado para anchura de ranura m	8 mm

Soporte para plaquitas $\varnothing D_1$	20 mm
Refrigeración interior	no
Longitud del mango L_s	30 mm
Mango	EWS + Benz
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles