

SWISS TOOLS

Soporte de torneado de apriete izquierda, HSK-T, Ø de mango / tamaño de plaquita: 63/16HPmm**Datos de pedido**

Número de pedido	320016 63/16HP
GTIN	2050001771889
Clase de artículo	36D

Descripción**Nota:**

¡La **boquilla HP** n.º 320001 debe pedirse por separado! Las piezas de repuesto n.º 320610 – 320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.

Perno de sujeción PSC a petición.

Descripción técnica

Tamaño de placa	16
Pieza de repuesto	P02
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1606..
Ø perforación previa mínimo D ₁ mín.	80 mm
Longitud de voladizo medida A	70 mm
Distancia entre puntas eje f	45 mm
Ø de mango	63 mm
Adaptador	HSK-T
Tipo de boca	izquierda

Norma asiento	ISO 12164-3
Refrigeración interior	sí
Tipo de mango	Cono de mango hueco
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Boquilla de refrigeración de alto rendimiento (HP) Tipo 63	320001 63
Pieza intercalada n.º 1 Tipo P06	320610 P06
Palanca acodada n.º 4 Tipo P05	320612 P05
Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P01	320611 P01
Palanca acodada n.º 4 Tipo P01	320612 P01
Palanca acodada n.º 4 Tipo P04	320612 P04
Tornillo de amarre n.º 3 Tipo D07	320611 D07
Brida de sujeción n.º 6 Tipo D07	320614 D07
Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P02	320611 P02
Perno de tubo n.º 7 Tipo P02	320618 P02
Anillo de boquilla n.º 5 Tipo D07	320613 D07
Perno de tubo n.º 7 Tipo P06	320618 P06
Pieza intercalada n.º 1 Tipo P05	320610 P05
Palanca acodada n.º 4 Tipo P06	320612 P06
Pieza intercalada n.º 1 Tipo P01	320610 P01
Pieza intercalada n.º 1 Tipo P04	320610 P04
Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P05	320611 P05
Perno de tubo n.º 7 Tipo P05	320618 P05
Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P06	320611 P06
Pieza intercalada n.º 1 Tipo P02	320610 P02
Perno de tubo n.º 7 Tipo P04	320618 P04
Palanca acodada n.º 4 Tipo P02	320612 P02

Perno de tubo n.º 7 Tipo P01

320618 P01