

SONO  SWISS®**Aparato de limpieza por ultrasonidos PRESET, Capacidad: 1l****Datos de pedido**

Número de pedido	082923 1
GTIN	2050001962904
Clase de artículo	04E

Descripción**Ejecución:**

Cubetas de acero fino estirado o soldado. Control de temperatura de 30 °C a 80 °C en tramos de 5 °C.

Aparatos independientes: PRESET: acero fino estirado, para guardar aplicaciones frecuentes.

Aplicación:

Para la eliminación de aceites, grasas, productos de rectificado y de pulido, restos de pintura, fundentes, capas de óxido, carbonización, cascarilla en prácticamente todas las superficies, incluso en zonas de difícil acceso, protegiendo al máximo el material a limpiar. Limpiadores potentes especiales, a utilizar según suciedad y sustancia activa (a partir del n.º 082930). La pieza a limpiar tiene que estar envuelta por completo de líquido de limpieza.

Suministro:

Aparato de limpieza por ultrasonidos con tapa, sin cesto (n.º 082926).

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición.

Encontrará el cesto insertable en el n.º 082926 de la tienda en línea.

Descripción técnica

Rendimiento máximo ultrasonidos	240 W
Cubeta de limpieza altura	60 mm
Posibilidad de ampliación separador de aceite	no

Longitud aparatos	206 mm
Capacidad cubeta de limpieza	1 l
Altura del aparato	178 mm
Posibilidad de ampliación módulo de lavado	no
Potencia de calefacción	60 W
Cubeta de limpieza anchura	85 mm
Anchura aparatos	118 mm
Posibilidad de ampliación filtración con bombas	no
Cubeta de limpieza longitud	190 mm
Posibilidad de ampliación módulo de secado	no
Peso	2 kg
Anchura cesto insertable	66 mm
Tensión nominal	230 V
Suministro de energía	alimentado en la red
Consumo de potencia	90 W
Longitud cesto insertable	172 mm
Capacidad nominal	0,8 l
Tipo de producto	Aparato de limpieza por ultrasonidos

Accesorios

Limpiador potente por ultrasonidosT5 Capacidad l/kg 10	082935 10
Limpiador potente por ultrasonidosT1 Capacidad l/kg 10	082930 10
Limpiador potente por ultrasonidosT1 Capacidad l/kg 2,5	082930 2,5
Cesto insertable INOX Tamaño adecuado para n.º 082922 / 082923 / 082924 1	082926 1
Limpiador potente por ultrasonidosT4 Capacidad l/kg 2,5	082934 2,5
Protección contra la corrosión Capacidad l/kg AK	082931 AK
Limpiador potente por ultrasonidosT2 Capacidad l/kg 10	082932 10

Limpiador potente por ultrasonidosT2 Capacidad l/kg 2,5	082932 2,5
Protección contra la corrosión Capacidad l/kg 1	082931 1
Limpiador potente por ultrasonidosT4 Capacidad l/kg 10	082934 10