

SONO  SWISS<sup>®</sup>**Aparato de limpieza por ultrasonidos PRESET, Capacidad: 12l****Datos de pedido**

Número de pedido	082923 12
GTIN	2050001962713
Clase de artículo	04E

**Descripción****Ejecución:**

Cubetas de acero fino estirado o soldado. Control de temperatura de 30 °C a 80 °C en tramos de 5 °C.

Aparatos independientes: PRESET: acero fino estirado, para guardar aplicaciones frecuentes.

**Aplicación:**

Para la eliminación de aceites, grasas, productos de rectificado y de pulido, restos de pintura, fundentes, capas de óxido, carbonización, cascarilla en prácticamente todas las superficies, incluso en zonas de difícil acceso, protegiendo al máximo el material a limpiar. Limpiadores potentes especiales, a utilizar según suciedad y sustancia activa (a partir del n.º 082930). La pieza a limpiar tiene que estar envuelta por completo de líquido de limpieza.

**Suministro:**

Aparato de limpieza por ultrasonidos con tapa, sin cesto (n.º 082926).

**Nota:**

Otros tamaños y versiones a petición.

Encontrará el cesto insertable en el n.º 082926 de la tienda en línea.

**Descripción técnica**

Cubeta de limpieza longitud	297 mm
Posibilidad de ampliación separador de aceite	no
Longitud aparatos	355 mm

Posibilidad de ampliación módulo de secado	no
Posibilidad de ampliación módulo de lavado	no
Capacidad cubeta de limpieza	12 l
Posibilidad de ampliación filtración con bombas	no
Cubeta de limpieza anchura	238 mm
Cubeta de limpieza altura	200 mm
Anchura aparatos	290 mm
Potencia de calefacción	800 W
Altura del aparato	320 mm
Peso	7,3 kg
Rendimiento máximo ultrasonidos	800 W
Suministro de energía	alimentado en la red
Consumo de potencia	1000 W
Anchura cesto insertable	181 mm
Tensión nominal	230 V
Longitud cesto insertable	240 mm
Capacidad nominal	9 l
Tipo de producto	Aparato de limpieza por ultrasonidos

## Accesorios

Protección contra la corrosión Capacidad l/kg AK	082931 AK
Limpiador potente por ultrasonidosT2 Capacidad l/kg 2,5	082932 2,5
Limpiador potente por ultrasonidosT4 Capacidad l/kg 10	082934 10
Cesto insertable INOX Tamaño adecuado para n.º 082922 / 082923 / 082924 12	082926 12
Limpiador potente por ultrasonidosT2 Capacidad l/kg 10	082932 10
Limpiador potente por ultrasonidosT1 Capacidad l/kg 10	082930 10
Limpiador potente por ultrasonidosT5 Capacidad l/kg 10	082935 10

Limpiador potente por ultrasonidosT1 Capacidad l/kg 2,5	082930 2,5
Limpiador potente por ultrasonidosT4 Capacidad l/kg 2,5	082934 2,5
Protección contra la corrosión Capacidad l/kg 1	082931 1