

SONO  SWISS®**Aparato de limpieza por ultrasonidos PRESET, Capacidad: 6l****Datos de pedido**

Número de pedido	082923 6
GTIN	2050001962928
Clase de artículo	04E

**Descripción****Ejecución:**

Cubetas de acero fino estirado o soldado. Control de temperatura de 30 °C a 80 °C en tramos de 5 °C.

Aparatos independientes: PRESET: acero fino estirado, para guardar aplicaciones frecuentes.

**Aplicación:**

Para la eliminación de aceites, grasas, productos de rectificado y de pulido, restos de pintura, fundentes, capas de óxido, carbonización, cascarilla en prácticamente todas las superficies, incluso en zonas de difícil acceso, protegiendo al máximo el material a limpiar. Limpiadores potentes especiales, a utilizar según suciedad y sustancia activa (a partir del n.º 082930). La pieza a limpiar tiene que estar envuelta por completo de líquido de limpieza.

**Suministro:**

Aparato de limpieza por ultrasonidos con tapa, sin cesto (n.º 082926).

**Nota:**

Otros tamaños y versiones a petición.

Encontrará el cesto insertable en el n.º 082926 de la tienda en línea.

**Descripción técnica**

Anchura aparatos	205 mm
Cubeta de limpieza anchura	150 mm
Cubeta de limpieza longitud	298 mm

Posibilidad de ampliación filtración con bombas	no
Potencia de calefacción	400 W
Posibilidad de ampliación módulo de secado	no
Capacidad cubeta de limpieza	6 l
Peso	4,8 kg
Posibilidad de ampliación separador de aceite	no
Posibilidad de ampliación módulo de lavado	no
Altura del aparato	270 mm
Cubeta de limpieza altura	150 mm
Longitud aparatos	355 mm
Rendimiento máximo ultrasonidos	600 W
Consumo de potencia	550 W
Tensión nominal	230 V
Suministro de energía	alimentado en la red
Longitud cesto insertable	246 mm
Anchura cesto insertable	106 mm
Capacidad nominal	4,3 l
Tipo de producto	Aparato de limpieza por ultrasonidos

## Accesorios

Cesto insertable INOX Tamaño adecuado para n.º 082922 / 082923 / 082924 6	082926 6
Limpiador potente por ultrasonidosT2 Capacidad l/kg 10	082932 10
Limpiador potente por ultrasonidosT1 Capacidad l/kg 10	082930 10
Limpiador potente por ultrasonidosT2 Capacidad l/kg 2,5	082932 2,5
Limpiador potente por ultrasonidosT1 Capacidad l/kg 2,5	082930 2,5
Limpiador potente por ultrasonidosT4 Capacidad l/kg 10	082934 10
Limpiador potente por ultrasonidosT4 Capacidad l/kg 2,5	082934 2,5

Protección contra la corrosión Capacidad l/kg 1	082931 1
Limpiador potente por ultrasonidosT5 Capacidad l/kg 10	082935 10
Protección contra la corrosión Capacidad l/kg AK	082931 AK