

SONO  SWISS®**Aparato de limpieza por ultrasonidos PRESET, Capacidad: 3l****Datos de pedido**

Número de pedido	082923 3
GTIN	2050001962911
Clase de artículo	04E

Descripción**Ejecución:**

Cubetas de acero fino estirado o soldado. Control de temperatura de 30 °C a 80 °C en tramos de 5 °C.

Aparatos independientes: PRESET: acero fino estirado, para guardar aplicaciones frecuentes.

Aplicación:

Para la eliminación de aceites, grasas, productos de rectificado y de pulido, restos de pintura, fundentes, capas de óxido, carbonización, cascarilla en prácticamente todas las superficies, incluso en zonas de difícil acceso, protegiendo al máximo el material a limpiar. Limpiadores potentes especiales, a utilizar según suciedad y sustancia activa (a partir del n.º 082930). La pieza a limpiar tiene que estar envuelta por completo de líquido de limpieza.

Suministro:

Aparato de limpieza por ultrasonidos con tapa, sin cesto (n.º 082926).

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición.

Encontrará el cesto insertable en el n.º 082926 de la tienda en línea.

Descripción técnica

Anchura aparatos	190 mm
Altura del aparato	220 mm
Cubeta de limpieza altura	97 mm

Longitud aparatos	300 mm
Potencia de calefacción	200 W
Posibilidad de ampliación separador de aceite	no
Posibilidad de ampliación módulo de secado	no
Cubeta de limpieza longitud	235 mm
Rendimiento máximo ultrasonidos	320 W
Posibilidad de ampliación módulo de lavado	no
Cubeta de limpieza anchura	134 mm
Capacidad cubeta de limpieza	3 l
Posibilidad de ampliación filtración con bombas	no
Peso	2,8 kg
Longitud cesto insertable	191 mm
Consumo de potencia	280 W
Suministro de energía	alimentado en la red
Anchura cesto insertable	95 mm
Tensión nominal	230 V
Capacidad nominal	1,9 l
Tipo de producto	Aparato de limpieza por ultrasonidos

Accesorios

Limpiador potente por ultrasonidosT2 Capacidad l/kg 10	082932 10
Limpiador potente por ultrasonidosT4 Capacidad l/kg 2,5	082934 2,5
Limpiador potente por ultrasonidosT1 Capacidad l/kg 10	082930 10
Protección contra la corrosión Capacidad l/kg AK	082931 AK
Cesto insertable INOX Tamaño adecuado para n.º 082922 / 082923 / 082924 3	082926 3
Protección contra la corrosión Capacidad l/kg 1	082931 1
Limpiador potente por ultrasonidosT2 Capacidad l/kg 2,5	082932 2,5

Limpiador potente por ultrasonidosT1 Capacidad l/kg 2,5	082930 2,5
Limpiador potente por ultrasonidosT4 Capacidad l/kg 10	082934 10
Limpiador potente por ultrasonidosT5 Capacidad l/kg 10	082935 10