

SONO  SWISS[®]**Aparato de limpieza por ultrasonidos PRESET, Capacidad: 30l****Datos de pedido**

Número de pedido	082923 30
GTIN	2050001962720
Clase de artículo	04E

Descripción**Ejecución:**

Cubetas de acero fino estirado o soldado. Control de temperatura de 30 °C a 80 °C en tramos de 5 °C.

Aparatos independientes: PRESET: acero fino estirado, para guardar aplicaciones frecuentes.

Aplicación:

Para la eliminación de aceites, grasas, productos de rectificado y de pulido, restos de pintura, fundentes, capas de óxido, carbonización, cascarilla en prácticamente todas las superficies, incluso en zonas de difícil acceso, protegiendo al máximo el material a limpiar. Limpiadores potentes especiales, a utilizar según suciedad y sustancia activa (a partir del n.º 082930). La pieza a limpiar tiene que estar envuelta por completo de líquido de limpieza.

Suministro:

Aparato de limpieza por ultrasonidos con tapa, sin cesto (n.º 082926).

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición.

Encontrará el cesto insertable en el n.º 082926 de la tienda en línea.

Descripción técnica

Rendimiento máximo ultrasonidos	1200 W
Capacidad cubeta de limpieza	30 l
Cubeta de limpieza longitud	570 mm

Posibilidad de ampliación filtración con bombas	no
Peso	11,2 kg
Posibilidad de ampliación separador de aceite	no
Posibilidad de ampliación módulo de secado	no
Anchura aparatos	355 mm
Potencia de calefacción	1200 W
Cubeta de limpieza anchura	330 mm
Posibilidad de ampliación módulo de lavado	no
Longitud aparatos	570 mm
Altura del aparato	320 mm
Cubeta de limpieza altura	200 mm
Tensión nominal	230 V
Anchura cesto insertable	238 mm
Consumo de potencia	1500 W
Longitud cesto insertable	443 mm
Suministro de energía	alimentado en la red
Capacidad nominal	20,6 l
Tipo de producto	Aparato de limpieza por ultrasonidos

Accesorios

Limpiador potente por ultrasonidosT1 Capacidad l/kg 2,5	082930 2,5
Limpiador potente por ultrasonidosT4 Capacidad l/kg 2,5	082934 2,5
Limpiador potente por ultrasonidosT1 Capacidad l/kg 10	082930 10
Limpiador potente por ultrasonidosT2 Capacidad l/kg 10	082932 10
Limpiador potente por ultrasonidosT5 Capacidad l/kg 10	082935 10
Limpiador potente por ultrasonidosT4 Capacidad l/kg 10	082934 10
Limpiador potente por ultrasonidosT2 Capacidad l/kg 2,5	082932 2,5
	082926 30

Cesto insertable INOX Tamaño adecuado para n.º 082922 /
082923 / 082924 30

Protección contra la corrosión Capacidad l/kg AK	082931 AK
Protección contra la corrosión Capacidad l/kg 1	082931 1