

SONO  SWISS®**Aparato de limpieza por ultrasonidos DURA-T, Capacidad: 90l****Datos de pedido**

Número de pedido	082924 90
GTIN	
Clase de artículo	04E

Descripción**Ejecución:**

Cubetas de acero fino estirado o soldado. Control de temperatura de 30 °C a 80 °C en tramos de 5 °C.

Aparato de sobremesa: DURA-T: cubetas de acero fino soldadas DUPLEX apropiadas para regímenes de varios turnos.

Aplicación:

Para la eliminación de aceites, grasas, productos de rectificado y de pulido, restos de pintura, fundentes, capas de óxido, carbonización, cascarilla en prácticamente todas las superficies, incluso en zonas de difícil acceso, protegiendo al máximo el material a limpiar. Limpiadores potentes especiales, a utilizar según suciedad y sustancia activa (a partir del n.º 082930). La pieza a limpiar tiene que estar envuelta por completo de líquido de limpieza.

Suministro:

Aparato de limpieza por ultrasonidos con tapa, sin cesto (n.º 082926).

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición.

Encontrará el cesto insertable en el n.º 082926 de la tienda en línea.

Longitud aparatos: 700 mm

Anchura aparatos: 625 mm

Altura del aparato: 467 mm

Longitud cesto insertable: 550 mm

Anchura cesto insertable: 465 mm

Cubeta de limpieza altura: 300 mm

Descripción técnica

Peso	42,5 kg
Posibilidad de ampliación separador de aceite	no
Posibilidad de ampliación módulo de lavado	no
Longitud aparatos	700 mm
Cubeta de limpieza altura	300 mm
Altura del aparato	467 mm
Potencia de calefacción	2000 W
Anchura aparatos	625 mm
Posibilidad de ampliación filtración con bombas	no
Cubeta de limpieza anchura	500 mm
Capacidad cubeta de limpieza	90 l
Posibilidad de ampliación módulo de secado	no
Cubeta de limpieza longitud	600 mm
Rendimiento máximo ultrasonidos	3200 W
Consumo de potencia	2800 W
Longitud cesto insertable	550 mm
Suministro de energía	alimentado en la red
Anchura cesto insertable	465 mm
Tensión nominal	230 V
Capacidad nominal	75 l
Tipo de producto	Aparato de limpieza por ultrasonidos

Accesorios

Cesto insertable INOX Tamaño adecuado para n.º 082922 / 082923 / 082924 90	082926 90
Protección contra la corrosión Capacidad l/kg 1	082931 1

Limpiador potente por ultrasonidos T1 Capacidad l/kg T1	082930 T1
Limpiador potente por ultrasonidos T1 Capacidad l/kg 10	082930 10
Limpiador potente por ultrasonidos T1 Capacidad l/kg 2,5	082930 2,5
Limpiador potente por ultrasonidos T3 Capacidad l/kg 0,85	082933 0,85
Limpiador potente por ultrasonidos T5 Capacidad l/kg 10	082935 10
Limpiador potente por ultrasonidos T9 Capacidad l/kg 10	082939 10
Protección contra la corrosión Capacidad l/kg 25	082931 25
Limpiador potente por ultrasonidos T2 Capacidad l/kg 2,5	082932 2,5
Limpiador potente por ultrasonidos T3 Capacidad l/kg 25	082933 25
Limpiador potente por ultrasonidos T6 Capacidad l/kg 2,5	082936 2,5
Protección contra la corrosión Capacidad l/kg AK	082931 AK
Limpiador potente por ultrasonidos T7 Capacidad l/kg 2,5	082937 2,5
Limpiador potente por ultrasonidos T1 Capacidad l/kg T2	082930 T2
Limpiador potente por ultrasonidos T9 Capacidad l/kg 2,5	082939 2,5
Limpiador potente por ultrasonidos T8 Capacidad l/kg 10	082938 10
Limpiador potente por ultrasonidos T4 Capacidad l/kg 10	082934 10
Limpiador potente por ultrasonidos T4 Capacidad l/kg 2,5	082934 2,5
Limpiador potente por ultrasonidos T2 Capacidad l/kg 10	082932 10
Limpiador potente por ultrasonidos T1 Capacidad l/kg T6	082930 T6
Tapa Tamaño adecuado para n.º 082922 / 082923 / 082924 90	082927 90
Limpiador potente por ultrasonidos T1 Capacidad l/kg T5	082930 T5
Limpiador potente por ultrasonidos T6 Capacidad l/kg 10	082936 10
Limpiador potente por ultrasonidos T7 Capacidad l/kg 10	082937 10
Limpiador potente por ultrasonidos T8 Capacidad l/kg 2,5	082938 2,5
Limpiador potente por ultrasonidos T1 Capacidad l/kg T3	082930 T3
Limpiador potente por ultrasonidos T1 Capacidad l/kg T4	082930 T4
Limpiador potente por ultrasonidos T5 Capacidad l/kg 2,5	082935 2,5