



Casco protector Cross® Electric, Color: RED



Datos de pedido

Número de pedido	097804 RED
GTIN	4017765077945
Clase de artículo	09K

Descripción

Ejecución:

Con forma recta.

Casco de seguridad de plástico especial termoplástico de alta calidad (PP) con protección fiable contra descargas eléctricas **de hasta 1000 V CA** (o 1500 V CC). Propiedades de protección hasta -20 °C. Con cerrojo embutido para el ajuste perfecto del equipamiento interior al tamaño de la cabeza; adecuado también para trabajos por encima de la cabeza. Banda antisudor de material innovador con cinc incorporado; protege la piel y favorece la cicatrización.

- **Cinta de correa de 6 puntos, regulable en altura**
- **Sin asiento**
- **Banda antisudor Wellvitex® Z+**
- **Forma recta**
- **Con cerrojo**
- **Adaptador MFA premontado n.º 097831**

Aplicación:

Proveedores de energía, empresas municipales, fábricas de alta tensión, compañías ferroviarias, industria química, trabajos con electricidad.

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Idóneo para:

Visera transparente para electricistas n.º 097838.

Propiedad del casco: Aislamiento eléctrico

Material cubierta del casco: PP

Regulación de la amplitud: Cerrojo

Tamaño: 53 - 61 cm

Peso: 395 g

Descripción técnica

Tamaño	53 - 61 cm
Regulación de la amplitud	Cerrojo
Peso	395 g
Color	RED
Serie	MFA-Tech
Propiedad del casco	Aislamiento eléctrico
Material cubierta del casco	PP
Norma	DIN EN 397
Norma	DIN EN 50365
Tipo de producto	Casco protector

Accesorios

Par de adaptadores de casco MFA Duro Denominación del fabricante MFA	097831 MFA
Visera transparente ArcShield Material lunas CL2	097836 CL2
Visera transparente ArcShield Material lunas PC	097836 PC