

SWISS TOOLS

## Soporte de torneado de apriete neutro, HSK-T, Ø de mango / tamaño de plaquita – medida A: 6312-100HPmm



### Datos de pedido

Número de pedido	320065 6312-100HP
GTIN	2050001772503
Clase de artículo	36D

### Descripción

#### Nota:

¡La **boquilla HP** n.º 320001 debe pedirse por separado! Las piezas de repuesto n.º 320610 – 320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.  
Perno de sujeción PSC a petición.

### Descripción técnica

Pieza de repuesto	P01
Longitud de voladizo medida A	100 mm
Tamaño de placa	12
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Ø de mango	63 mm
Adaptador	HSK-T
Tipo de boca	neutro
Norma asiento	ISO 12164-3
Refrigeración interior	sí
Tipo de mango	Cono de mango hueco
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Perno de tubo n.º 7 Tipo P04	320618 P04
Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P06	320611 P06
Perno de tubo n.º 7 Tipo P02	320618 P02
Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P01	320611 P01
Pieza intercalada n.º 1 Tipo P06	320610 P06
Palanca acodada n.º 4 Tipo P05	320612 P05
Palanca acodada n.º 4 Tipo P01	320612 P01
Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P05	320611 P05
Tornillo de amarre n.º 3 Tipo D07	320611 D07
Palanca acodada n.º 4 Tipo P02	320612 P02
Perno de tubo n.º 7 Tipo P05	320618 P05
Perno de tubo n.º 7 Tipo P01	320618 P01
Pieza intercalada n.º 1 Tipo P04	320610 P04
Perno de tubo n.º 7 Tipo P06	320618 P06
Anillo de boquilla n.º 5 Tipo D07	320613 D07
Palanca acodada n.º 4 Tipo P04	320612 P04
Pieza intercalada n.º 1 Tipo P01	320610 P01
Pieza intercalada n.º 1 Tipo P05	320610 P05
Pieza intercalada n.º 1 Tipo P02	320610 P02
Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P02	320611 P02
Boquilla de refrigeración de alto rendimiento (HP) Tipo 63	320001 63
Palanca acodada n.º 4 Tipo P06	320612 P06
Brida de sujeción n.º 6 Tipo D07	320614 D07