



Apoyo pendular ajustable plano, rosca exterior, Rosca M: M16



Datos de pedido

Número de pedido	370065 M16
GTIN	2050001961938
Clase de artículo	37K

Descripción

Ejecución:

Bola de acero para rodamientos de bolas.

- **Cuerpo de acero bonificado y fosfatado.**
- **Bola asegurada contra torsión.**

Aplicación:

Sirven como tope, soporte y pieza de presión en la construcción del dispositivo.

Nota:

Se pueden combinar con el tensor giratorio n.º 370085 – 370086 o el gancho de sujeción n.º 370073 y 370074.

Descripción técnica

Longitud 1	20,7 mm
Ø exterior D ₁	10,5 mm
Rosca M	M16
Longitud collar L ₂	40 mm
capacidad de carga máxima (estática)	25 kN
Ancho de llave SW	24 mm
Tipo de producto	Ins. pendular

